

- 安装在空气管道上游，去除液态水和固态杂物
- 三种杯容量选择
- 5 μ 标准烧结滤芯
- 单独安装或模块式组合
- 模块组合包括螺钉和O型圈
- 手动或自动排水
- 标准聚酯杯
- 透明杯选项
- 更多要求询问就近办事处



订货指南

举例：

F 型号	2 2 系列	B 滤芯	— 螺纹	0 3 口径	A C 选项
F=过滤器	22=112cm³杯 32=250cm³杯 42=250cm³杯	B=5 μ m精度	—=NPTF R=PT G=G螺纹	02=1/4...12,22系列 03=3/8...22系列 04=1/2...22,32系列 06=3/4...32,42系列 08=1...42系列	A=自动排水 B=手动软管排水 C=透明杯 M=金属杯带观察孔 U= Δ P指示器

流量参考


型号	口径	杯容量cm³	CV	流量(l/min)
F22BG02	1/4	112	1.9	1274
F22BG03	3/8	112	2.6	1698
F22BG04	1/2	112	3.0	1981
F32BG04	1/2	250	4.5	2972
F32BG06	3/4	250	4.7	3113
F42BG06	3/4	250	8.0	8033
F42BG08	1	250	9.0	9047

流量基于7bar输入压力及0.35bar压差

规格

	温度范围 °C	最大压力 bar	重量kgf		
			22系列	32系列	42系列
聚脂杯	4-50	10	0.30	0.59	1.68
透明杯	4-65	17	0.39	0.77	1.88
金属杯带观察孔	4-50	14	0.57	1.14	2.18
壳体材质	—	—	铝	铝	铝

安装尺寸



- 将空气中水雾和油雾凝聚排除
- 三种杯容量选择
- 筒式光学玻璃纤维滤芯
- 内外均有支撑网保护滤芯
- 自动或手动排水
- 透明杯选项
- 配有滤芯更换指示器
- 预过滤器选项——后缀「D」。所有型号均可装备内部预过滤器，以便为精度较高的滤芯提供保护。在多数情况下，无需再装一个5μm的空气过滤器。
- 单独安装或模块式组合
- 更多要求询问就近办事处



订货指南

举例：

F	2	2	C	—	0	3	A	C	选项
型号	系列号		滤芯	螺纹	口径				
F=过滤器	22=112cm³杯 32=250cm³杯 42=250cm³杯		C=0.7μm粗级 D=0.3μm精级 E=0.1μm超精级 F=除臭型	—=NPTF G=G螺纹 R=PT	02=1/4...12,22系列 03=3/8...22系列 04=1/2...22,32系列 06=3/4...32,42系列 08= 1 ...42 系列		A=自动排水 B=手动软管排水 C=透明杯 D=预过滤器 M=金属杯带观察孔		

流量参考

型号	滤芯				杯容量		流量 (l/min)				Cv			
	μm				口径 cm³									
	C	D	E	F			C	D	E	F	C	D	E	F
F22□G02	0.7	0.3	0.1	5.0	1/4	112	708	425	255	—	2.0	1.2	0.7	—
F22□G03	0.7	0.3	0.1	5.0	3/8	112	708	425	255	—	2.0	1.2	0.7	—
F22□G04	0.7	0.3	0.1	5.0	1/2	112	708	425	255	—	2.0	1.2	0.7	—
F32□G04	0.7	0.3	0.1	5.0	1/2	250	1981	1358	708	1274	5.3	3.7	2.0	—
F32□G06	0.7	0.3	0.1	5.0	3/4	250	1981	1358	708	1274	5.3	3.7	2.0	—

流量基于7bar输入压力及0.1bar压差

规格

	温度范围	最大压力	重量		
	°C	bar	22系列	32系列	42系列
			kgf.	kgf.	kgf.
聚脂杯	4-50	10.3	0.30	0.65	1.68
透明杯	4-65	17.2	0.40	0.83	1.88
金属杯	4-50	14	0.58	1.16	2.18
壳体材料	—	—	铝	铝	铝

安装尺寸

