

ASCO
numatics™

模块式颗粒颗粒级过滤减压阀

- 三种通用规格
- 5 μ m 标准滤芯
- 可单独安装或模块式组合
- 有透明杯选项
- 不上升型手柄
- 标准输出压力0-8.6bar
- 更多要求询问就近办事处

订货指南

举例:

P 型号	2 2 系列号	B 滤芯	- 螺纹	0 2 口径	C G I P 选项
P=过滤减压阀	22=112cm ³ 杯 32=250cm ³ 杯 42=250cm ³ 杯	B=5 μ m	-=NPTF G=G螺纹 R=PT	02=1/4...12,22系列 03=3/8...22系列 04=1/2...22,32系列 06=3/4...32,42系列 08=1...42系列	A=自动排水 B=手动软管排水 C=透明杯 G=带压力表 I=0-1.7bar输出 L=0-4.2bar输出 M=金属杯带观察孔 N=不溢流 P=表盘安装螺母

流量参考


型号	口径	杯容量 cm ³	滤芯 (μ m)	二次压力下的流量 (l/min)		
				1.7bar	4.2bar	5.5bar
P22BG02	1/4	112	5.0	1130	1420	1840
P22BG03	3/8	112	5.0	1700	1980	2120
P22BG04	1/2	112	5.0	1700	1980	2120
P32BG04	1/2	250	5.0	2830	3250	3650
P32BG06	3/4	250	5.0	2830	3250	3650
P42BG06	3/4	250	5.0	7936	8006	8136
P42BG08	1	250	5.0	7936	8006	8136

流量基于7bar输入压力及0.1bar压差

规格

	温度范围 °C	最大压力 bar	重量		
			22系列 kgf.	32系列 kgf.	42系列 kgf.
聚脂杯	4-50	10.3	0.41	0.82	2.29
透明杯	4-65	17.2	0.55	1.06	2.49
金属杯	4-50	14	0.68	1.34	2.79
壳体材料	-	-	铝	铝	铝

安装尺寸



- 筒状光学玻璃纤维滤芯
- 内外层支撑网以保护滤芯
- 可作模块式组合
- 四种滤芯选择
- 预过滤器选项——后缀「D」。所有型号均可装备内部预过滤器，预过滤器为精度较高的滤芯提供了保护，在多数情况下，无需再装一个5 μ m的空气过滤器。
- 更多要求询问就近办事处



订货指南

举例：

C	2	2	D	—	0	2	A	C	D	G
型号	系列	系列	滤芯	螺纹	口径	口径	选项	选项	选项	选项
C=过滤减压阀	22=112cm ³ 杯 32=250cm ³ 杯 42=250cm ³ 杯		C=0.7 μ m D=0.3 μ m E=0.01 μ m F=除臭型	—=NPTF G=G螺纹 R=PT	02=1/4 03=3/8 04=1/2 06=3/4 08=1		A=自动排水 B=手动软管排水 C=透明杯 D=预过滤器 G=带压力表 I=0-1.7bar输出 L=0-4.2bar输出 M=金属杯带观察孔 N=不溢流 P=表盘安装螺母			

流量参考

		各种二次压力(bar)下的流量l/min**																	
		C				D				E				F					
型号	滤芯 (μm)	口径	杯容量																
			cm ³	1.7	4.2	7	1.7	4.2	7	1.7	4.2	7	1.7	4.2	7				
C22□G02	0.7	0.3	0.1	5.0	1/8	112	570	790	1000	230	340	420	80	140	170	230	310	420	
C22□G03	0.7	0.3	0.1	5.0	3/8	112	570	790	1000	230	340	420	80	140	170	230	310	420	
C22□G04	0.7	0.3	0.1	5.0	1/2	112	570	790	1000	230	340	420	80	140	170	230	310	420	
C32□G04	0.7	0.3	0.1	5.0	1/2	250	1300	2000	2400	800	1200	1600	420	680	800	800	1100	1600	
C32□G06	0.7	0.3	0.1	5.0	3/4	250	1300	2000	2400	800	1200	1600	420	680	800	800	1100	1600	

流量基于7bar输入压力及0.1bar压差

流量基于7bar输入压力及0.1bar压差

规格

		温度范围	最大压力	重量		
		°C	bar	kgf.	kgf.	kgf.
				22系列	30系列	42系列
聚脂杯	4-50	10.3	0.42	0.83	2.29	
透明杯	4-65	17.2	0.55	1.07	2.49	
金属杯	4-50	14	0.73	1.34	2.79	
壳体材料	—	—	—	铝	铝	铝

安装尺寸

22系列	32系列	42系列
-------------	-------------	-------------